

Garant
Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 120, Ø di serraggio D1: 16mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302256 16
GTIN	4045197287960
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Esterno D	34 mm
Adattatore	SK 40 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40	354225 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
	302412 32/16

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40 308740 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 308765 40

Codolo Forma A Adatti per coni 40 308600 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 308806 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 308802 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 308650 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 308760 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M 308670 40M

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm 302412 25/16

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 32/16 mm 302416 32/16

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm 302416 25/16

Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 12-20 mm 354240 12-20

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm 354236 12,1-16

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40 308700 40

Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm 354235 12,1-16

Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 308610 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/16 mm 302410 25/16

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 308615 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 308801 40