

Garant
RC.X 1003, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Classe articolo	21G

Descrizione

RC.X 1003 HB7120-1 Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura