

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura chiave: 13mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG6038 13     |
| GTIN            | 4069515050678 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Fornitura:**

5 chiavi a bussola con cricchetto n. art. 614770 13.

**Descrizione tecnica**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Apertura             | 13 mm   |
| Dimensione apertura  | Metrica |
| Lunghezza chiave L   | 180 mm  |
| Altezza anello $h_2$ | 9,5 mm  |
| Ø Anello D           | 25,5 mm |
| Apertura bocca b     | 29 mm   |
| Altezza bocca $h_1$  | 5,3 mm  |
| Posizione anello     | 0 grado |
| Numero di denti      | 72      |
| Angolo di registro   | 5 grado |

## Scheda tecnica

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Processo di produzione       | forgiato                                      |
| Materiale                    | Acciaio al cromo-vanadio                      |
| Superficie                   | cromato                                       |
| Finecorsa lato bocca         | no                                            |
| Funzione di fermo lato bocca | no                                            |
| Con testina orientabile      | no                                            |
| Cricchetto reversibile       | no                                            |
| Tipo di prodotto             | Chiave                                        |
| USP1                         | 5 chiavi a forchetta /<br>chiavi a cricchetto |

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6038 13