

## Box pieghevole in polipropilene, Volume: 19l



### Dati di ordinazione

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Numero d'ordine | GG6047 19 |
| GTIN            |           |
| Classe articolo | GGN       |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Custodia in plastica impilabile in polipropilene. 2 box pieghevoli Dim. 19 adatti a 1 box pieghevole Dim. 42. Riduzione del volume mediante ripiegamento pari al 64%.

#### Fornitura:

5 scatole pieghevoli in polipropilene n. art. 693450 19.

### Descrizione tecnica

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Dimensione interna larghezza | 257 mm         |
| Dimensione esterna larghezza | 300 mm         |
| Altezza ripiegata            | 89 mm          |
| Dimensione esterna altezza   | 220 mm         |
| Caratteristica valigetta     | Es. impilabile |
| Volume                       | 19 l           |
| Dimensione esterna lunghezza | 400 mm         |
| Portata massima              | 15 kg          |
| Dimensione interna lunghezza | 356 mm         |
| Dimensione interna altezza   | 217 mm         |

Scheda tecnica

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Peso             | 2 kg                                  |
| Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili     |
| USP1             | 5 scatole pieghevoli in polipropilene |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG6047 19