

Garant
TCMT 110208, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110208 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	VS

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura