

Garant**TC. T 110204, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260982 HB7120-1
GTIN	4045197818751
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 110204 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura