

Garant
TCMT 16T308, Tipo: HB7120-1

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 260988 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818775 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

TCMT 16T308 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 260 m/min |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rompitruccioli | VM |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Tipo | HB7120-1 |
| Condizione di taglio | continuo |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Impiego principale | M |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Insetto | TCMT 16T308 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Insetto per tornitura |