

Garant**VBMT 110302, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110302

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura