

**Garant**
**VBMT 160402, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261150 HB7120-1
GTIN	4045197818805
Classe articolo	21G

### Descrizione

VBMT 160402 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Rompitrucioli	VS
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura