

**Garant**
**VB. T 160408, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261234 HB7120-1
GTIN	4045197818850
Classe articolo	21G

### Descrizione

VB. T 160408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1  
 Rompitrucioli: VM  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	VM

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura