

Garant
VC.T 110304, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	VS
Tipo	HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura