

**Garant**
**VC.T 160404, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 261372 HB7120-1 |
| GTIN            | 4045197818898   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

VC.T 160404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min

### Descrizione tecnica

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Profondità di taglio $a_p$ | 0,2 - 1,5 mm      |
| Condizione di taglio       | continuo          |
| Rompitruccioli             | VS                |
| Impiego principale         | M                 |
| Raggio di curvatura        | 0,4 mm            |
| Tipo                       | HB7120-1          |
| Avanzamento $f$            | 0,1 - 0,3 mm/gir, |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 90 - 290 m/min        |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura              |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Codice ISO Inserto                               | VCMT 160404           |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                     |
| Tolleranza                                       | M                     |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |