

**Garant**
**VC.T 160408, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Classe articolo	21G

### Descrizione

VC.T 160408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 290 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitruccioli	VS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 290 m/min
Tipo	HB7120-1
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura