

Garant**VC.T 160404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261458 HB7120-1
GTIN	4045197818928
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VM
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura