

**Garant****CC. T 09T302, Tipo: HB7140-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Classe articolo	21G

## Descrizione

CCMT 09T302 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,2 mm

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura