

Garant**CCMT 09T308, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260060 HB7140-1
GTIN	4045197818980
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T308 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	VS
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura