

Garant**Utensile per foratura e tornitura "5 in 1" 1,5xD, destra, Ø DC: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268463 8
GTIN	4045197468475
Classe articolo	21X

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.
Codolo cilindrico.

Uso:

Tornitura in piano, tornitura cilindrica, foratura, tornitura longitudinale interna, svasatura.

Nota:

- Scegliere raggi inserto più grandi possibili.
- Fare sempre uso del lubrorefrigerante durante la foratura (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 30
Ø Nominale D	8 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Ø Foratura Tolleranza D	0/+0,22 mm
Inserto n. art. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Lunghezza utile L ₁	12 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6

674248 TX6

Set di viti per inserti Modello 30

269028 30

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm

659957 200