

Garant**DC. T 070202, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 070202 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	VS

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura