

Garant**DC. T 070204, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 070204 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitruccioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura