

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7140-1
GTIN	4045197819109
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitruccioli	VS
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura