

Garant
DC. T 11T308, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7140-1
GTIN	4045197819123
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min

Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura