

Garant
DC. T 11T304, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260462 HB7140-1
GTIN	4045197819161
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	VM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura