

Garant
SCMT 09T304, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260742 HB7140-1
GTIN	4045197819208
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 09T304 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura