

**Garant**
**SCMT 120408, Tipo: HB7140-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260750 HB7140-1
GTIN	4045197819239
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SCMT 120408 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7140-1
Rompitrucoli	VS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura