

**Garant****SC.T 120404, Tipo: HB7140-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260765 HB7140-1
GTIN	4045197819260
Classe articolo	21G

## Descrizione

SC.T 120404 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura