

**Garant****SC.T 120408, Tipo: HB7140-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Classe articolo	21G

## Descrizione

SC.T 120408 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura