

**Garant**
**TCMT 110202, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Classe articolo	21G

### Descrizione

TCMT 110202 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VS
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura