

Garant
TC. T 110202, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 110202 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7140-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura