

Garant
TC. T 16T304, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 16T304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	VM
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura