

Garant
VBMT 110302, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 110302 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Rompitrucioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	M
Tipo	HB7140-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura