

Garant
VBMT 110304, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 110304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Rompitruccioli	VS
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura