

Garant
VB. T 160404, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 160404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Rompitrucioli	VM
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7140-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura