

Garant
WCHX 060202, Modello: SM


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268480 SM
GTIN	4045197470546
Classe articolo	21K

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 11.

 Adatto per \varnothing utensile D_c : 11 mm

Tipo: HB7120

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 220 m/min

 Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 110 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 220 m/min
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	110 - 140 m/min
Modello	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego secondario	M
Tipo	HB7120
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	WCHX 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per Ø utensile D _c	11 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura