

Garant
VC.T 110304, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7140-1
Rompitrucioli	VS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura