

Garant
VC.T 160402, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 261370 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819475 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

VCMT 160402 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompitrucioli | VS |
| Impiego principale | M |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 70 - 260 m/min |
| Tipo | HB7140-1 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | VCMT 160402 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |