

**Garant**
**VC.T 160404, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261372 HB7140-1
GTIN	4045197819482
Classe articolo	21G

### Descrizione

VC.T 160404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura