

**Garant****VC.T 160408, Tipo: HB7140-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261459 HB7140-1
GTIN	4045197819529
Classe articolo	21G

## Descrizione

VC.T 160408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

## Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,8 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura