

Garant
Mandrino portautensili a calettare, SK 40 A = 160, Ø di serraggio D1: 8mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302258 8
GTIN	4045197288011
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210 – 354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	8 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	SK 40 A = 160
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
	354240 6-12

Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 6-12 mm

Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 6-9 mm

354236 6-9

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308615 40

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40

308605 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante Ø d / Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°con vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40

308802 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Supporto base per utensiliper SK per attacco conico SK 40

354225 40

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5°senza vite di regolazione della lunghezza Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1

354210 SU1

Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1

354215 CU1

Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40

308700 40

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40