

Garant
Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w: 32/6mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273790 32/6
GTIN	4045197640369
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	22 mm
Vite	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{max} . Lavorazione interna	11,5 mm
Larghezza gola w	6 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	50 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Vite di bloccaggio Modello 8

279815 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500