


**Calibri a corsoio Nonio 1/20, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG4102 150
GTIN	4069515051323
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Vite di bloccaggio superiore.

Fornitura:

Inclusa tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio. 5x calibro a corsoio analogico n. art. 410200 150.

Nota:

La versione per i mancini è disponibile al n. art. 410205 Dim. 150.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Campo di misura	0 - 150 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Risoluzione	5 mm
Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	± 0,05 mm

Scheda tecnica

Asta di profondità	sì
Norma	ISO 13385
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	astuccio
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4102 150