

**Garant****Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 25/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273756 25/4
GTIN	4045197485106
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

**Nota:**

A partire da una larghezza gola di 6 mm con  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times \text{larghezza gola}$ ), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Descrizione tecnica**

Vite	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm
Larghezza gola w	4 mm
Profondità cave $t_{\text{max}}$	20 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	26,5 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza codolo b	25 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di bloccaggio Modello 7	279815 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX30	674248 TX30
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600