



Anello di tenuta HP per ghiera di serraggio ER Centro P, DI32, Ø di serraggio (a misure crescenti di 1 mm): 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309668 9
GTIN	2050001705266
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con "M", struttura estremamente snella.

MiniSchlank = tutte le dimensioni con "MS", struttura straordinariamente snella.

Conica = tutte le dimensioni con "C".

Standard = tutte le altre dimensioni.

Anelli di tenuta ad alta pressione vulcanizzati fino a 80 bar.

Copertura del Ø d'attacco 0,5 mm (+0,4/-0,1).

Per:

Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309665 Dim. 32DI.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del **sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!**

Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.

- **Anelli di tenuta a misure crescenti da 0,5 mm su richiesta.**
- **Anello di tenuta DI40 su richiesta.**

Non compatibili con altri sistemi di anelli di tenuta!

Descrizione tecnica

Ø Attacco	9 mm
Serie	Centro P
Per modello	D132
Ø Esterno D	26,2 mm
Altezza L	2 mm
Tipo di prodotto	Accessori per mandrini a pinza