

Garant
Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w: 20/2mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273790 20/2 |
| GTIN | 4045197485236 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------|
| Vite | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| t_{max} . Lavorazione interna | 6 mm |
| Larghezza gola w | 2 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 14,5 mm |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 25 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati | 30 mm |
| Ø Codolo D_s | 20 mm |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Possibilità di troncatura assiale | sì |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Vite di bloccaggio Modello 8 | 279815 8 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20 | 674248 TX20 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |