

Garant

Portainserito per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 12/3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività. 6,5xw

Nota:

\varnothing massimo = \varnothing pezzo limitato a causa dell'esecuzione.

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.

Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Descrizione tecnica

Profondità cave t_{\max}	20 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza della testina L_1	35 mm
Vite	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	12 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
\varnothing Massimo	40 mm
Larghezza codolo b	12 mm

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 4	279815 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500