

Garant**Ghiera di serraggio OZ, Capacità del mandrino: 2-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Dado temprato e rettificato completamente.**
- **Con anello di spinta su cuscinetto a sfere per maggiori forze di tenuta e migliori caratteristiche di concentricità.**

Per:

Mandrini a pinza OZ n. art. 300695; 302460; 302462; 302475 e 302477.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	30 mm
Filettatura	M48x2
Coppia di serraggio massimo	180 Nm
Capacità del mandrino	2 - 25 mm
Ø Esterno D	60 mm
Norma	DIN 6388 D

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Ghiera

Accessori

Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 58/62 mm	628400 58/62
---	--------------