

**Garant****Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w: 40/2mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273790 40/2
GTIN	4045197679673
Classe articolo	21W

## Descrizione

### Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

## Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	27 mm
Vite	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	49 mm
$t_{\max}$ . Lavorazione interna	11,5 mm
Larghezza gola w	2 mm
Lunghezza complessiva L	350 mm
Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati	60 mm
Ø Codolo $D_s$	40 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Vite di bloccaggio Modello 8

279815 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500