

**Garant****WCHX 10T304, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Classe articolo	21K

**Descrizione****Per:**

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 20.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 20 mm

Tipo: HU70AL

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 300 - 600 m/minVelocità di taglio  $v_c$  applicazione secondaria: 180 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	N
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	180 m/min
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	300 - 600 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Modello	ALL.
Impiego secondario	K
Tipo	HU70AL
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	WCHX 10T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Adatto per Ø utensile D <sub>c</sub>	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura