

# mato

**Tubo corazzato con accoppiamento scorrevole, Filettatura di raccordo: M10**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083588 M10
GTIN	4016553256678
Classe articolo	08H

## Descrizione

**Per:**

Ingrassatori con filettatura di raccordo M10x1.

## Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	M10
Ø Tubo flessibile	9 mm
Pressione di scoppio tubo flessibile	1000 bar
Lunghezza complessiva	300 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile