

**Garant****Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w:  
20/2,5mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273790 20/2,5 |
| GTIN            | 4045197485250 |
| Classe articolo | 21W           |

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

**Descrizione tecnica**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Ø Preforatura minimo $D_{\min}$                | 25 mm                       |
| $t_{\max}$ . Lavorazione interna               | 6 mm                        |
| Spostamento centrale $L_3$                     | 14,5 mm                     |
| Vite   | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)     |
| Larghezza gola w                               | 2,5 mm                      |
| Lunghezza complessiva L                        | 200 mm                      |
| Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati | 30 mm                       |
| Ø Codolo $D_s$                                 | 20 mm                       |
| Campo di applicazione                          | Scanalatura radiale interna |
| Tipo di impiego                                | destra                      |
| Passaggio interno per LR                       | sì                          |
| Possibilità di troncatura assiale              | sì                          |
| Tipo di prodotto                               | Barra alesatrice            |

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Vite di bloccaggio Modello 8

279815 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500