

**Garant**
**Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Ø codolo DS / larghezza gola w:  
32/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273791 32/2
GTIN	4045197679680
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	2 mm
Vite	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\text{max}}$ Lavorazione interna	10 mm
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Ø Preforatura minimo $D_{\text{min}}$	39 mm
Lunghezza complessiva L	300 mm
Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati	50 mm
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20

674248 TX20

Vite di bloccaggio Modello 8

279815 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500